

CARATTERISTICHE

- Diversi tipi di assemblaggi di viti di fermo per connettori D sub
- Dimensione filettatura 4-40 UNC
- Fornito smontato

Connettore RS Pro con vite di fermo

Codice RS: 814-039



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

Descrizione del prodotto

Gamma RS Pro di assemblaggi di viti di fermo zincate per l'uso con connettori D-Sub. I kit di assemblaggio viti di fermo in questa gamma sono costituiti da tre tipi: Gruppo vite di fermo maschio che include due clip e due viti di bloccaggio. Gruppi viti di fermo femmina disponibili con filettatura da 8 mm o 13 mm di lunghezza che includono viti di bloccaggio, rondelle e dadi.

[829-918](#) – Gruppo vite di fermo maschio

[814-023](#) – Gruppo vite di fermo femmina con lunghezza filettatura di 8 mm

[814-039](#) – Gruppo vite di fermo femmina con filettatura da 13 mm di lunghezza

Specifiche generali

Tipo di accessorio	Vite di fermo
Per l'uso con	Connettore D.
Sesso	Femmina
Fine	Zinco
Dimensione filettatura	4-40 UNC
Applicazione	Prevenendo lo stress meccanico, forniscono schermatura EMI/RFI e protezione dagli elementi, applicazioni industriali, commerciali e domestiche e ambienti

Specifiche meccaniche

Lunghezza vite	13mm
-----------------------	------

Omologazioni

Conformità/certificazioni	ANSI/ESD S20.20:2014 E BS EN 61340-5-1
----------------------------------	--

