



Données techniques

51230

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	150 mm
D - Diamètre Extérieur	215 mm
T - Hauteur de butée	50 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Masse	5,87 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	227000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	720000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	24000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	7800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	5400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	176 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	189 mm

