

# Han 3A-HTE-M25 PC grey w. seal



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 19 20 003 0433                                                                |
| 规格     | Han 3A-HTE-M25 PC grey w. seal                                                |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/19200030433">https://harting.com/19200030433</a> |

## 标识

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 类别      | 上壳/底座                             |
| 上壳/底座系列 | Han A <sup>®</sup>                |
| 上壳/底座类型 | 上壳                                |
| 上壳/底座介绍 | 用于Han-Brid <sup>®</sup><br>带粘合密封件 |

## 版本

|        |                |
|--------|----------------|
| 尺寸     | 3 A            |
| 版本     | 顶出线            |
| 电缆入口数量 | 1              |
| 出线孔    | 1x M25         |
| 锁定类型   | 单锁扣            |
| 应用领域   | 用于工业应用的标准上壳/底座 |
| 包装内容   | 请单独订购密封螺钉。     |

## 技术参数

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 极限温度             | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明        | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP44                   |
|                  | IP65 带密封螺栓             |
|                  | IP67 带密封螺栓             |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|                       |    |
|-----------------------|----|
|                       | 4  |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4X |
|                       | 12 |

材料特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 材料 (上壳/底座)       | 聚碳酸酯 (PC)        |
| 颜色 (上壳/底座)       | RAL 7032 ( 卵石灰 ) |
| 材料(密封件)          | NBR              |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0              |
| RoHS             | 符合               |
| ELV 状态           | 符合               |
| China RoHS       | e                |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含              |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含              |
| REACH SVHC 物质    | 不包含              |
| 加州 65 号提案物质      | 不包含              |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | CE<br>DNV GL                                               |

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 10                 |
| 净重          | 14.1 g             |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85389099           |
| GTIN        | 5713140164192      |
| eCl@ss      | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM        | EC000437           |
| UNSPSC 24.0 | 39121466           |