

RUSH+ 2.0 XP

PROTECTION & EFFICACITÉ

Conçu pour supporter les environnements de travail les plus rudes, notre modèle emblématique, la RUSH+ 2.0, constitue le choix idéal pour tous les professionnels.

Si la RUSH+ 2.0 est réputée pour son confort et son ajustement optimal, les lunettes hybrides RUSH+ 2.0 XP vont encore plus loin en renforçant la protection et le maintien grâce à leur joint en mousse remplaçable et à leur tresse ajustable.

La RUSH+ 2.0 XP est fabriquée avec 27 % de matériaux recyclés. Son large oculaire, traité avec notre solution exclusive anti-buée et anti-rayures PLATINUM, optimise la vision de l'utilisateur.

 53 G

- + **CONFORT : BRANCHES ET CHARNIÈRES ERGONOMIQUES**
- + **PROTECTION ET MAINTIEN AMÉLIORÉS : JOINT EN MOUSSE REMPLAÇABLE ET TRESSE**
- + **VISION OPTIMALE : TRAITEMENT PLATINUM**
- + **DURABLE : FABRIQUÉE AVEC 27 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**

FAIT PARTIE DE LA COLLECTION RUSH+



RUSH+ 2.0
STANDARD



RUSH+ 2.0 HB
JOINT TPR



RUSH+ 2.0 XP
HYBRIDE



RUSH 2.0
ACCESSIBLE



RUSH+ 2.0 DUO
PRESCRIPTION



TECHNOLOGIES

CSP
PLATINUM

VERSIONS

TAILLE M/L

M/L



RUSXMN10E



RUSXMN11E



RUSXMN20E



RUSXMN30E

TAILLE S

S



RUSXSN10E

ACCESSOIRES



RUSXMN70E



RUSXSN70E



PSPUNISS01

bolle
SAFETY

DISPONIBLE EN ECO-POLYBAG
GO GREEN

DISPONIBLE À LA
Personnalisation

DISPONIBLE EN
PRESCRIPTION

RUSH+ 2.0 XP

PACKAGING & CODE EAN13

USAGE	VERSION	TAILLE	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME	UNITAIRE : Taille: 29.5 x 12 x 7 cm	BOITE : Taille: 27.5x18x 13 cm Poids: 0.805 kg	CARTON : Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 7.14 kg
	 INCOLORE	 M/L	 RUSXMN10E	 UL1,2 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023706	3660740123703 -10 pcs	3660740223700 -80 pcs
	 INCOLORE	 M/L	 RUSXMN11E	 UL1,2 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740028176	3660740128173 -10 pcs	3660740228170 -80 pcs
	 FUMÉ	 M/L	 RUSXMN20E	 GL3 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023737	3660740123734 -10 pcs	3660740223731 -80 pcs
	 COPPER	 M/L	 RUSXMN30E	 GL1 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023768	3660740123765 -10 pcs	3660740223762 -80 pcs
	 INCOLORE	 S	 RUSXSN10E	 UL1,2 CT 1 KN C€	16321  CT 1-S C€	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023829	3660740123826 -10 pcs	3660740223823 -80 pcs

ACCESSOIRES EN OPTION

KIT MOUSSE ET TRESSE	 M/L	 RUSXMN70E	C€	3660740023799	3660740123796 -20 pcs	3660740223793 -160 pcs
KIT MOUSSE ET TRESSE	 S	 RUSXSN70E	C€	3660740023850	3660740123857 -20 pcs	3660740223854 -160 pcs
TRESSE DE MAINTIEN		PSPUNISS01		3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

CODE DOUANIER : 9004901000



DISPONIBLE À LA
Personnalisation



SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE- 2.2 MM	MOUSSE	SBR
BASE	8 - TRÈS GALBÉE	TRESSE	NYLON POLYESTER - 16MM
MONTURE	PC/TPR RECYCLÉS - RIMLESS	OPTIONS	KIT TRESSE ET MOUSSE - UNIVERSAL STRAP (TRESSE)

EN SAVOIR
PLUS SUR LES
MARQUAGES :



OU SCANNEZ :

NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 12-10-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road -Chessington
Surrey -KT9 2NY -UK
United States of America
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS

PACKAGING

ECO-
POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)

100%
RECYCLÉ100%
RECYCLABLE

PRODUIT



27.3%

DE CETTE LUNETTE
EST RECYCLÉ

0.6362

kgCO₂e D'ÉMISSIONS

SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

22.4%

DE RÉDUCTION DE CO₂

PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

SOURCES :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

****8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour
10 unités dans un emballage en carton non certifié
FSC par rapport au polybag standard**

	 S	 M/L	 M/L	 M/L	 M/L
VERSIONS	RUSXSN10E	RUSXMN10E	RUSXMN11E	RUSXMN20E	RUSXMN30E
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	POLYCARBONATE RECYCLÉ / TPR RECYCLÉ				
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	POLYCARBONATE				
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	28.6%	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%
EMPREINTE CO ₂	0,6302 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e
RÉDUCTION DE CO ₂ VS LE PRODUIT STANDARD	21.2%	22.4%	22.4%	22.4%	22.4%