



ARCANOL-MULTITOP-1KG [🔗](#)

Graisse pour roulements

ARCANOL-MULTITOP

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Grease category	MP	Multi-purpose greases
Package size	1 KG	1 kg can

Données techniques

$\vartheta_{O\ min}$	-50 °C	Température de fonctionnement, min.
$\vartheta_{O\ max}$	140 °C	Température de fonctionnement, max.
ϑ_G	80 °C	Température limite supérieure continue
$n \cdot d_M$	800.000 mm/min	Valeur spécifique de vitesse de rotation
	Savon de lithium	Type d'épaississant
	Huile semi-synthétique	Type d'huile de base
v_{40}	82 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +40 °C
v_{100}	12,5 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +100 °C
	2	Classe NLGI
	Graisse à usage multiple	Catégorie de graisse
ρ	0,87 kg/dm³	Densité
	Boîte 1 kg	Conteneur
$\approx m$	1,084 kg	Poids