



DOL-1208-G20MAC1

SICK
Sensor Intelligence.



Bestillingsoplysninger

Type	Varenr.
DOL-1208-G20MAC1	6032869

Andre instrumentudførelser og tilbehør → www.sick.com/

Oversigt over tekniske data

Tekniske data


Tilbehørsgruppe	Stikforbindelser og ledninger
Tilbehørsfamilie	Tilslutningskabler
Tilslutningsmåde hoved A	Hunстик, M12, 8-polet, lige
Tilslutningsmåde hoved B	Åben ledningsende
Tilslutningsteknik	Åben ledningsende
Materiale, stikforbindelser	TPU
Farve, stikforbindelser	Sort
Materiale, fingermøtrik	CuZn, forniklet
Tilspændingsmoment	0,5 Nm
Ledning	20 m, 8-ledning, PUR, halogenfri
Materiale, kappe	PUR, halogenfri
Farve, kappe	Sort
Ledningsdiameter	7 mm
Ledertværsnit	0,25 mm ² , 4 x 2 x 0,25 mm ²
Afskærmning	Skærmet
Bøjningsradius	
Under bevægelse	> 10 x ledningsdiameter
Ved stationær montage	> 5 x ledningsdiameter ved fast føring
Bøjecykler	> 2.000.000
Mærkespænding	≤ 36 V AC/DC
Strømbelastningsevne	2 A
Signaltype	Inkremental, SSI
Kapslingsklasse	IP67
Beskrivelse	Hoved A: Hunстик, M12, 8-polet, lige hoved B: Kabel kabel, egnet til slæbekæder, PVC, skærmet, 4 x 2 x 0,25 mm ² , Ø 7,0 mm
Driftstemperatur	
Under bevægelse	-25 °C ... +80 °C
Ved stationær montage	-50 °C ... +80 °C
Hoved	-25 °C ... +80 °C

Klassifikationer

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312

ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304
ECl@ss 9.0	27060304
ECl@ss 10.0	27060304
ECl@ss 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Måltegning (Dimensioner i mm)



All dimensions in mm (inch)

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med "Sensor Intelligence".

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger → www.sick.com