

Gants légers en latex naturel, combinant sensibilité tactile et résistance à la traction

- **Sensibilité et résistance accrues** : Fabriqués en caoutchouc latex 100 % naturel, les gants de travail durables AlphaTec® 87-665 sont le choix standard dans leur segment, car ils allient sensibilité tactile et excellente résistance à la traction
- **Confort élevé** : Ces gants de protection des mains sont dotés d'un flochage 100 % coton, ce qui leur confère une sensation de douceur et permet d'absorber la transpiration.
- **Propreté assurée** : Ces gants de protection bleus sont spécialement traités au chlore, ce qui maximise la propreté et minimise les risques de réaction allergique.

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Énergie
- Maintenance/Entretien
- Nettoyage et entretien

Applications

- Traitement et préparation de produits chimiques
- Nettoyage et entretien
- Activités d'assemblage légères
- Entretien de sites et de machines



Anciennement connu comme : Universal 87-665

Principales propriétés

- **100% caoutchouc naturel** : Un équilibre entre sensibilité et résistance à la traction
- **Flocage en pur coton** : Absorption de la transpiration et de l'humidité, pour un confort accru
- **Traitement par chloration** : plus de propreté, moins de risques d'allergie

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



0493

EN388: 2016



1010A

EN ISO 374-1:2016



KLP

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUE UR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec®87-665	Liner Material: N/A Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	305 / 12	Bleu	• 12 paires par sac, 12 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.