

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 卡件前适配器



2302748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302748>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Varioface卡件前适配器，用于Allen-Bradley ControllLogix和Honeywell PlantScape系列输入卡件IB 32
卡件前适配器能插入较高的1756-TBE盖板（不在标准供货范围内）。

商业数据

订货号	2302748
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CK231S
产品关键代码	CK231S
目录页面	页码470 (C-5-2019)
GTIN	4017918910471
单件重量（含包装）	65.333 g
单件重量（不含包装）	62.7 g
原产地	DE

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 卡件前适配器



2302748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302748>

技术数据

产品属性

产品类型	卡件前适配器
产品系列	VARIOFACE

绝缘特性: 电气间隙和爬电距离

绝缘	功能性绝缘
过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

标称工作电压 (AC)	≤ 30 V AC
标称工作电压 (DC)	≤ 60 V DC
额定操作模式	100 %符合条件
电流 (每分支)	≤ 1 A

电气间隙和爬电距离

额定绝缘电压	63 V
额定过电压	0.6 kV (1.2 / 50 µs)

所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix

适用的I/O卡件	1756-IB32
----------	-----------

所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200

适用的I/O卡件	TC-IDD 321
----------	------------

连接数据

接口1 (控制层)

连接方式	直插式连接
位数	36

接口2 (现场侧)

连接符合标准	IEC 60603-13
连接方式	IDC/FLK 针脚排
连接量	1
位数	50
插/拔周期	> 50
针距	2.54 mm

接口3 (供电)

连接方式	螺钉连接
剥线长度	7 mm
螺纹	M3
位数	4
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 卡件前适配器



2302748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302748>

刚性导线横截面（2条具有相同横截面的导线）	0.08 mm² ... 0.5 mm²
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
	0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头)
	0.25 mm² ... 0.75 mm² (带塑料套管的冷压头)
柔性导线横截面（2条具有相同横截面的导线）	0.08 mm² ... 0.75 mm²
	0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的冷压头)
	0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16
紧固扭矩	0.22 Nm ... 0.25 Nm
针距	3.81 mm

尺寸

产品尺寸

宽度	104.9 mm
高度	33 mm
深度	40.84 mm

环境和真实条件

环境条件

保护等级 (模块)	IP00
保护等级 (安装位置)	≥ IP54
环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C
海拔	≤ 2000 m

标准和规范

电气间隙和爬电距离

标准/规程	EN IEC 60664-1
-------	----------------

安装

安装类型	插拔式安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--


FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 卡件前适配器



2302748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302748>

图纸



接线图：FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

2302748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302748>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302748>

 cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	-	-

 UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	-	-

cULus认证				
----------------	--	--	--	--

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 卡件前适配器



2302748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302748>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	51622aad-fd34-471e-8b78-18f128637d39