

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada de polipropileno reciclable
- Cierres sólidos y con un diseño atractivo
- Gran área de decoración para impresión IML y de pantalla
- Bisagras enchufables resistentes
- Patas estables y robustas
- Mango de diseño cómodo y ergonómico
- Inserciones de espuma
- Color gris
- Patas de apilado para permitir un apilado seguro y sencillo

Caja de plástico impermeable RS Pro, 360 x 450 x 140mm

Código RS 435-9700



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

Las cajas RS PRO Tekno combinan un alto nivel de practicidad y un diseño moderno. Las cajas RS Pro Tekno ofrecen protección para productos sensibles y, combinado con incrustaciones de espuma individuales y/o inserciones de gran profundidad, garantiza un máxima protección y disposición práctica del contenido

Especificaciones generales

| | |
|--|--|
| Material | PP |
| Espuma | Sí |
| Estancas o impermeables | No |
| Ruedas | No |
| Color | Gris |
| Divisores | No |
| Acabado | Texturizada; suave |
| Bloqueable | Sí |
| Certificación de zonas peligrosas | ATEX; clase I |
| Tipo de material | Plástico |
| Aplicaciones | Tecnología médica; Farmacéutica, Dental; instrumentos de medición; sectores de óptica y mecánica de precisión; instrumentos musicales; herramientas; equipos de cable; equipos de fotografía y cámara; equipos de prueba; almacenamiento de componentes, electrónica, equipos de audio y vídeo |
| Carril de bastidor | Sí |

Especificaciones mecánicas

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Altura interna | 289mm |
| Anchura interna | 434mm |
| Profundidad interna | 132mm |
| Dimensiones internas | 289x434x132mm |
| Altura externa | 360mm |
| Anchura externa | 450mm |
| Profundidad externa | 140mm |
| Dimensiones externas | 360x450x140mm |
| Peso | 3.1; 8; 20kg |
| Hasta | 40kg |
| Volumen | 239l |
| Grosor de la lámina de aluminio | 1mm |
| Reforzados | 3 |
| lid | 45mm |

Especificaciones del entorno de funcionamiento

| | |
|-------------|--------------|
| Temperatura | -20 a 80 °C. |
|-------------|--------------|

Categoría de protección

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Índice de protección IP | IP54; IP65; IP67; IPX5 |
|-------------------------|------------------------|

Aprobaciones

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cumplimiento/Certificaciones | CE / UR / cur |
|------------------------------|---------------|

