

操作器

46-

2531.1A20.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2531.1...>

您的产品:

		46-2531.1A20.000 操作器
正面		
正面尺寸:	Ø 60 mm	
正面形式:	圆形	
前挡圈颜色:	黄色	
前挡圈材质:	塑料	
安装		
设计:	凸起的	
安装开孔:	Ø 22.3 mm	
安装类型:	面板安装	
操作		
灯罩颜色:	红色	
灯罩材质:	塑料	
灯罩发光:	不发光的	
灯罩形状:	蘑菇头	
灯罩透明度:	不透明	
电气特性		
防护等级:	II	
机械特性		
开关动作:	自复位	

机械寿命:	1 百万次
拧紧力矩:	2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
重量:	0.036 kg

环境条件


正面 IP 等级:	IP65
IK 前端保护:	IK03
工作温度:	– 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证:	CSA, EAC, UL
符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 60 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 黄色, 塑料, 自复位, IP65, IK03
外壳颜色:	黄色
外壳材质:	塑料
最大开关单元的数量:	6
安装开孔:	



外形尺寸:

