

PREVOST FILTRATION - COMBINAISONS D'UNITÉS

Filtre régulateur lubificateur avec
vanne manuelle et sortie sèche - 4
unités



Pression max. d'utilisation

10 bar

Filtration (µm)

25.00

Référence	Taraudage	Débit à 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)	Pression de sortie min/max	Poids net (Kg)
ATU VBD2585100	G1/8	400	0.5 / 8.5	0,79
ATU VBD2585101	G1/4	700	0.5 / 8.5	0,79
ATU VBD2585102	G3/8	2000	0.5 / 8.5	3.046
ATU VBD2585103	G1/2	3300	0.5 / 8.5	2.55