




Connecteur pour électrovannes à câbler

VALVE PLUG TYPE A



1 Joint d'étanchéité



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...125
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	32,3
Dimensions	[mm]	41 x 27 x 30
Matières		PA; FKM
Matière du corps		PA
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E30447



Connecteur pour électrovannes à câbler


VALVE PLUG TYPE A

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x connecteur pour électrovannes forme A DIN, coudé; Corps: PA



Raccordement

