M18 F2BPB-0

SOFFIATORE SPALLEGGIATO 20.5N DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™

- Elevata Potenza costante di 20.5 N durante le operazioni di soffiatura
- Soffiatore spalleggiato che opera con 2 batterie 18V in serie (2x18V = 36V), con schienale imbottito e cinghie regolabili imbottite per massimo comfort
- Fino a 4 slot batterie, per autonomia estesa
- Fino a 18.5 m^3/min di volume d'aria e 250 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti
- Bilanciamento ed ergonomia ottimizzati grazie alla selezione a 3 modalità, alla leva della velocità variabile, alla regolazione dell'impugnatura senza attrezzi e all'ugello telescopico regolabile
- Massima velocità in meno di 1 secondo
- Facile da trasportare grazie al gancio per riporre gli ugelli in verticale e alla maniglia per il trasporto
- Ugelli intercambiabili per ottimizzare la modalità di soffiatura per diverse applicazioni
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità aria (km/h)	0 - 250
Volume d'aria (m^3/min)	0 - 18.5
Forza di soffiaggio (N)	20.5
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	11.4 (2x M18 HB12)
Codice articolo	4933493212