
OJ5067

Barrage photoélectrique récepteur

OJE-FPKG/FO/0,15M/US



1 Bouton-poussoir sans fonction

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 12
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5

OJ5067

Barrage photoélectrique récepteur

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1200
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 10
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	968
Données mécaniques		
Poids	[g]	40,55
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	35 x 24 x 11
Matières		boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		Détection frontale
Afficheurs / éléments de service		
Indication		état de commutation: 1 x LED, jaune
		fonctionnement: 1 x LED, vert
		Fonction: 1 x LED, rouge
Verrou électronique		oui
Accessoires		
Fourniture		Equerre clip: 1, E20964
		vis de fixation: 2 x (M3 x 16 mm)
		rondelles-ressort: 2
		Ecrous: 2
Remarques		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage		1 pièces

OJ5067

Barrage photoélectrique récepteur

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Raccordement électrique

Câble: 0,15 m, PVC

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: Hytrel 8068; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



Raccordement



2	Teach

OJ5067

Barrage photoélectrique récepteur

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

