

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	PratiKa
Nom du produit	Prise PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom abrégé de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	2P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Angulaire
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	200...250 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Connexion rapide
Section de câble	1...4 mm ²
Poids	0.147 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	73 mm
Profondeur	103 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Bleu
Segment de marché	Petit commerce
Code de comptabilité	Prise PratiKa

Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s)

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------