

CARACTERISTIQUES

- Panneau d'aération en acier avec deux pattes, ce qui en fait un panneau de stockage léger et portable pour libérer un espace de travail précieux
- Compatible avec un bac empilable et un système de bac à emboîter
- Panneau à revêtement poudré époxy, pour plus de durabilité, un nettoyage facile et une résistance à la corrosion
- Pieds réglables de mise à niveau pour que vous puissiez avoir votre panneau d'aération à la hauteur qui vous convient pour accéder facilement à tous vos bacs

Panneau de rangement à panneau de plafond PP de RS Pro, 2 000 x 1 000 mm, bleu

RS code commande : 424-5566



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation du panneau à paralume autonome de RS Pro. De l'atelier à l'entrepôt, cette unité polyvalente et de haute qualité est un ajout essentiel à n'importe quelle zone de travail pour libérer un espace de travail précieux et fournir une solution de stockage pratique pour une utilisation quotidienne. Ce support de rangement de panneau à alvéoles est doté de fentes pour accrocher des bacs de rangement de bac à linbac, des crochets pour les outils et bien plus, ce qui en fait une unité flexible et fonctionnelle, adaptée à une grande variété d'applications différentes. Avec le panneau d'aération revêtu d'un revêtement époxy poudré, il est conçu pour offrir une longue durée de vie et est résistant aux produits chimiques, aux intempéries et aux changements d'humidité, ce qui le rend adapté à tous les environnements.

Disponible en deux types différents, simple et double face, et deux tailles différentes :
Simple face : [424-5588](#) 1 500 x 1 000 mm, [424-5566](#) 2 000 x 1 000 mm

Double face : [424-5487](#) 1 500 x 1 000 mm, [424-5471](#) 2 000 x 1 000 mm

Caractéristiques

Type	Panneau à alvéoles
Matériau de bac	PP
Couleur	Bleu
Capacité	400kgs
Nombre total (NL) de buses	480
Finition	Revêtement poudré époxy
Application	Utilisation dans les bureaux, les magasins, les ateliers, les laboratoires, les hôpitaux et les entrepôts, ou même pour les étagères à la maison

Spécifications mécaniques

Taille de bac compatible	1,2,3,4,5,6
Taille de panneau à alvéoles	2 000 x 1 000 mm

Dimensions externes	
Dimension	2 100 mm x 1 000 mm x 500 mm
Hauteur totale	2100mm
Largeur totale	1000mm
Profondeur totale	500mm

Homologations

Conformité/certifications

EN61340



O/A Stand Size H x W x D (mm)	Capacity	No of Louvres Per Stand	RS Stock No.
Louvred Panel Storage Unit (Single Sided)			
1600 x 1000 x 500	400Kgs	360	424-5588
2100 x 1000 x 500	400Kgs	480	424-5566
Louvred Panel Storage Unit (Double Sided)			
1600 x 1000 x 750	800Kgs	720	424-5487
2100 x 1000 x 750	800Kgs	960	424-5471