

## HALOLUX CERAM ECO 70 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM ECO | Kompakte halogenlamper for bruk i smale armaturer



### Bruksområder

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Spisebordsbelysning
- Lys for lesing
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

### Produktfordeler

- Mer kompakte dimensjoner enn vanlige lyspærer
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

### Produktegenskaper

- 100 % dimbar
- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Tilgjengelig i høyere wattstyrker opptil 205 W



---

## Teknisk data

---

### Electrical data

Nominell effekt	70.00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	70.00 W
Effektfaktor $\lambda$	1.00
Energy consumption	70 kWh/1000h

### Photometrical data


Nominell lysytelse (lumen)	1180 lm
Fargetemperatur	2800 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	1180 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

### Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

### Dimensions & weight

---



---

### Product line drawing

Diameter	13.0 mm
Total lengde	80.0 mm
Lys senter lengde	55.0 mm
Lengde	80.0 mm

## Produkt datablad

Ytterkolbe	T13
------------	-----

### Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

### Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ved 1 sekund på / 1 sekund av

### Additional product data



### Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	B15d
------------------------------	------

### Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

### Certificates & standards

Energy efficiency class	D
-------------------------	---

## Produkt datablad

### Country specific categorizations

<b>ILCOS</b>	HSGST/C/UB-70-230-B15D-55
<b>Ordreferanse</b>	64494 ECO 70W 2

### Lokal spesifikk informasjon

<b>Produkt kode</b>	<b>METEL-kode</b>	<b>SEG nummer</b>	<b>STK nummer</b>	<b>UK Org</b>
4008321393746	OSRH64494ECOB15D	8327352	4739862	-

## Produkt datablad

---

### Logistikk data

---

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321393746	HALOLUX CERAM ECO 70 W 230 V B15D		42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	37.70 g
4008321393753	HALOLUX CERAM ECO 70 W 230 V B15D	NO: VS 12	140 mm x 127 mm x 180 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	477.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ansvarsfraskrivelse

---

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.