



KB12-PP

Douille à billes

Douille à billes KB..-PP, série massive, avec
racleur des 2 côtés, version protégée contre
la corrosion possible

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code 12

dimensions principale & données de performance

F _W	12 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
	+0,008/0	Tolérance
D	22 mm	Diamètre extérieur
	h5	Tolerance
L	32 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{min}	540 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	385 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	640 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	570 N	Capacité de charge stat.
≈m	36,54 g	Poids

Cotes de montage

L ₂	22,6 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	1,3 mm	
D _N	21 mm	
N ₂	1,5 mm	
	5	Nombre de rangées de billes