

Adapter module w/o D-Sub, female -2cable



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 000 9933
规格	Adapter module w/o D-Sub, female -2cable
浩亭电子目录	https://harting.com/09140009933

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	适配器模块
模块尺寸	单模块
模块介绍	适用于D-Sub 1 (9 针)

版本

公母类型	母头
详细资料	用于双根电缆

技术参数

绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC) 压铸锌
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	25 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140018686
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 (数据)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552