

DETALLES DEL PRODUCTO

ARTÍCULO: [32308B](#)



RUEDA LB 125X40/40 FP S.FIJO M22L/50

Serie de ruedas LB

Ruedas con cubo en poliamida 6 negro, revestimiento en goma azul elástica anti-marca. Disponibles con cojinetes a bolas, con cojinetes a rodillos standard o inox, o con agujero liso.

Rueda con agujero liso.





Serie soporte M22

Soportes medios M22, las horquillas giratorias llevan doble giro de bolas; cincados blancos.

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	D	125 mm
Ancho de bandaje	E	40,0 mm
Diámetro del agujero	d	15 mm
Peso del artículo		0,840 kg
Largo del cubo	L	40 mm
Altura total	H	159 mm
Dimensiones exteriores de la platina	AxB	102x83 mm
Distancia entres centros	axb	80x60 mm
Diametro perno de fijación	g	M8
Ancho de la horquilla	U	50 mm
Carga		200 kg



Artículos relacionados

Reemplazo de rueda: [30114B](#)

Versión con proteccion de pié: [32308BPP](#)

CONSIDERACIONES GENERALES / RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Los textos citados y el catálogo completo son disponibles en la versión mas actualizada en nuestro sitio www.lagspa.it. Las dimensiones, las descripciones, las características y las ilustraciones tienen un valor genérico y están sujetas a variación sin obligación de aviso previo. Los productos ilustrados no implican necesariamente su disponibilidad en almacén ni nuestra obligación de suministro. Las pruebas efectuadas en la fábrica se refieren a productos originales con accesorios originales: la sustitución de uno de los componentes con otros de diferente origen podría no garantizar los mismos resultados y provoca la caducidad inmediata y automática de toda garantía. **Para usos especiales se aconseja solicitar informaciones a nuestro Servicio Técnico (sales@lagspa.it).**