




Traversée de mur

Wall passage stainless steel



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	8; (broche 1+3: 4 A; broche 2+4: 4 A)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	29,5
Matières		inox (1.4305/303); Joint d'étanchéité: EPDM
Matière du corps		inox (1.4305/303)
Couple de serrage	[Nm]	1
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: inox (1.4305/303)		
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: inox (1.4305/303)		

E73009



Traversée de mur

Wall passage stainless steel

Raccordement

