



Topklemmer

• HelaCon Plus

Helacon topklemmer anvendes til hurtig, let og sikker tilslutning og kabelføring i husinstallationer. Topklemmerne kan anvendes i alle typer af samledåser i vægge eller lofter. HelaCon Plus giver den bedst mulige løsning når bekvem anvendelse og maksimal sikkerhed er påkrævet.

Egenskaber og fordele

- Avanceret topklemme
- For professionel kabelmontering i el-installationer
- Dobbelt fjeder for let montage
- Hjælper installatører i svære situationer så som loftarbejde
- Forskellige farvekoder for hurtig identifikation
- Separat spændingstest på forside
- Sikker montering, installation og vedligehold



For mere info!



HelaCon Plus familien.



Hurtig, enkel samt sikker tilslutning og mulighed for at kontrollere, at ledningerne er korrekt monteret.

MATERIALE	Polykarbonat (PC)
Max strøm	24 A
Max spænding	450 V
Ledningstværsnit iht. VDE	0,5 til 2,5 mm ² massiv/flertrådet
Afisoleringslængde	11 mm
Flammehæmmede egenskab	Iht. UL94 V2
Driftstemperatur	-30 °C til +105 °C
Godkendelse	CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, Germanischer Lloyd, KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE





For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Topklemmer

- HelaCon Plus

TYPE	Tegning	Antal ledere	Farve	B (W)	H (H)	Dybde D (metrisk)	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
HECP-2		2	Transparent (CL), Gul (YE)	11,8	10,5	19,0	100 Stk.	4031026268767	148-90000
HECP-3		3	Transparent (CL), Orange (OG)	15,9	10,5	19,0	100 Stk.	4031026268774	148-90001
HECP-4		4	Transparent (CL)	20,1	10,5	19,0	75 Stk.	4031026268781	148-90002
HECP-5		5	Transparent (CL), Blå (BU)	24,2	10,5	19,0	50 Stk.	4031026268798	148-90003
HECP-6		6	Transparent (CL), Violet (VT)	28,4	10,5	19,0	50 Stk.	4031026268804	148-90004
HECP-8		8	Transparent (CL), Grå (GY)	36,7	10,5	19,0	40 Stk.	4031026268811	148-90005

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.