



Bundelbanden binnenvertand met hefboomsluiting

- REL-serie


Ideaal voor toepassing in applicaties waar het noodzakelijk is om de sluiting bij herhaling te openen en te sluiten, zoals tijdens productieprocessen.

Hoofdkenmerken

- hersluitbare bundelbanden, in transparant, zwart en UV-bestendig zwart
- uiterst gemakkelijk te openen sluitmechanisme
- met een hand te openen




REL-serie hersluitbare bundelbanden.




REL-serie

Materiaalspecificatie
zie pagina 22.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
REL180	6,5	180,0	46,0	150	PA66	zwart (BK)	100	115-00027
REL100	6,7	100,0	21,0	180	PA66	naturel (NA)	100	131-21019
	6,7	100,0	21,0	180	PA66	zwart (BK)	100	131-21010
REL250	7,5	250,0	68,0	200	PA66W	zwart (BK)	100	131-22560
REL140	7,6	150,0	35,0	200	PA66	naturel (NA)	100	131-21419
	7,6	150,0	35,0	200	PA66	zwart (BK)	100	131-21410
REL250	7,6	250,0	68,0	200	PA66	naturel (NA)	100	131-22519
	7,6	250,0	68,0	200	PA66	zwart (BK)	100	131-22510

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
REL250S	12,2	230,0	50,0	1.115	PA66HIR(S)	zwart (BK)	50	111-00074
REL250X	12,2	385,0	100,0	1.115	PA66HIR(S)	zwart (BK)	50	111-00075

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.