

BL2 BPC 1501S-W - 嵌入式PC机

1141904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1141904>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机（BPC），采用高效Intel® Celeron® N3350处理器、32 GB eMMC大容量存储和Wi-Fi



商业数据

订货号	1141904
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRBABA
产品关键代码	DRBABA
GTIN	4063151101800
单件重量（含包装）	774 g
单件重量（不含包装）	614 g
原产地	TW

BL2 BPC 1501S-W - 嵌入式PC机

1141904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1141904>



技术数据

说明	
应用说明	
应用说明	只用于工业应用
产品属性	
产品类型	嵌入式PC机
计算机参数	
处理器	Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
操作系统	无操作系统
主内存	2 GB LPDDR4
数据存储系统	内置eMMC , 32 GB
散热方式	被动散热
显示器	
显示器类型	无
系统属性	
用户软件	不含用户软件
电气特性	
额定条件下的最大功耗	16.8 W
电源	
电源电压 (DC)	24 V DC ±20% (CE等级)
电源电压范围	12 V DC ... 30 V DC (标称工作电压为12 ... 30 V DC)
最大电流耗量	0.7 A (24 V DC)
典型电流耗量	0.53 A (24 V DC)
连接数据	
电源	
连接方式	螺钉连接
硬导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	7 mm
接口	
接口	1x DP++
	2x USB 3.0
	1x Wireless LAN
网络	2x Ethernet (10/100/1000Mbps) , RJ45

BL2 BPC 1501S-W - 嵌入式PC机

1141904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1141904>



LAN芯片套件	Intel® I210-AT
---------	----------------

尺寸

外部尺寸	
宽度 / 高度 / 深度	99 mm / 92 mm / 46 mm

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP30
	IP30
环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C (空气流速为0.5 m/s)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
允许湿度（运行）	5 % ... 85 % (无冷凝)
电击	15g，11ms，符合IEC 60068-2-27标准
振动（操作）	1g, 符合 EN 60068-2-6

认证

一致性/认证	
符合性	符合 CE 标准
FCC	标题47第15部分B子部分：2018 A类

安装

安装类型	DIN导轨安装
	壁式安装 (所需附件)

BL2 BPC 1501S-W - 嵌入式PC机



1141904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1141904>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1141904>



UL 认证
认证ID: E238705 D12:D1050



cUL Listed
认证ID: E238705 D12:D1050



IECEE-CB方案
认证ID: US-39601-M1-UL

cULus Listed

BL2 BPC 1501S-W - 嵌入式PC机



1141904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1141904>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	19200102
ECLASS-12.0	19200102
ECLASS-13.0	19200102

ETIM

ETIM 9.0	EC001413
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500
-------------	----------

BL2 BPC 1501S-W - 嵌入式PC机



1141904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1141904>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Diboron trioxide（CAS编号: 1303-86-2）
	Lead monoxide (lead oxide)（CAS编号: 1317-36-8）
	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	bc045017-a05f-4c8a-aaeb-470f70c9ced3

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn