

ASCM 18 QM Select

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses

Référence: 7 116 11 64 00 0

FEIN SELECT⁺



Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN MAX. Des performances sans concession pour le perçage et le taraudage jusqu'à 12 mm et le perçage avec des scies-cloches carbure.

- Moteur sans balais FEIN PowerDrive, entièrement étanche à la poussière, avec un rendement 30 % supérieur et une durée de vie maximale.
- Réducteur 4 vitesses avec pignonnage complète en métal. Vitesses de travail optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses.
- Interface d'accessoires QuickIN MAX pour tous les accessoires QuickIN et QuickIN MAX. Passage plus rapide d'une application à l'autre.
- Couples élevés jusqu'à 90 Nm.
- Avec mandrin de perçage en métal QuickIN (120 Nm) avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées.
- En 4e vitesse, vitesses de rotation optimales (3 850 tr/min) pour les petits diamètres.
- En 3e vitesse, vitesses de rotation optimales (1 950 tr/min) pour des diamètres de 8 mm.
- Taraudage puissant en 1ère vitesse.
- Convient pour les scies-cloches carbure jusqu'à 25 mm.
- Réglage électronique du couple.
- Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.
- 2 200 vissages (5 x 40 mm) avec une charge de batterie (5 Ah).
- Un chargeur pour toutes les batteries Li-ion FEIN dans l'ensemble des classes de tension.
- L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- 3 ans de garantie FEIN PLUS incluant la batterie et le chargeur.



ASCM 18 QM Select

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses

Référence: 7 116 11 64 00 0

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Moteur	sans balai
Engrenage	4 vitesses
Interface	QuickIN MAX
Vitesse à vide	400 / 800 / 1 950 / 3 850 trs/min
Couple maxi (dur/souple)	90 / 45 Nm
Paliers de couple	15 + 1
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Vissage	10 x 400 mm
Capacité dans l'acier Ø	25 mm
Capacité dans le bois Ø	50 mm
Taraudage	M 12
Poids sans batterie	1,50 kg
Sans fil	X

Compris dans le prix:

1 perceuse-visseuse sans fil
1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
1 agrafe de ceinture
1 support d'embouts aimanté
1 poignée
1 coffret