

Fiche technique du produit

Spécifications

Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents - 2P - 100A - 6 modules de 18mm



A9XPH206

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1P + N
Longueur modules de 18 mm	6
Normes	EN/CEI 61439-1

Complémentaires

Nombre de voies	3 voies N + 1 L
Type de distribution	N L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 1P + N 1 x 2P
"Pas" de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	36 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension assignée d'isolation	500 V CA se conformer à CEI 61439-2
Emplacement de montage	Bas ou haut sur borne du type à cage Bas ou haut sur borne double
Pas de 9 mm	12
Largeur	110 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iID Acti9 Acti 9 iID K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Environnement

Tenue au feu	960 °C (30 s) conforme à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 conforme à CEI 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	1,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,8 cm
Poids de l'emballage 1	41,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,0 cm
Largeur de l'emballage 2	9,0 cm
Longueur de l'emballage 2	25,0 cm
Poids de l'emballage 2	430,0 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	3,775 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Numéro SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Réglementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles