

CARATTERISTICHE

- Ideale per la maschiatura manuale con una chiave per maschiatura o potenza attrezzo
- Disponibili in una varietà di dimensioni della filettatura
- Realizzato utilizzando HSS resistente Durable
- Finitura temprata a flusso blu
- Disponibili in una vasta gamma di tipi

Maschio diritto RS Pro HSS M4 con filettatura

Codice RS 152-316



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Introduzione di maschi manuali conici a scanalatura dritta HSS (acciaio ad alta velocità) dal nostro marchio di fiducia RS Pro, una gamma di utensili per il taglio della filettatura in materiali come bulloni in metallo. Questi Durable tap sono ideali per l'uso con una chiave per maschiatura o un trapano, fornendo risultati eccellenti per una vasta gamma di applicazioni. I maschi conici con scanalatura dritta RS Pro sono disponibili in una gamma di misure da M2 a M20, offrendo un'ampia scelta per adattarsi a varie attività.

Specifiche generali

Dimensione filettatura	M4
Tipo	Scanalatura dritta, conica
Passo	0.7mm
Filettatura standard	Metrico
Maschio manuale/macchina	Maschio manuale
Numero di pezzi	1
Standard	Metrica ISO
Applicazioni	Settore automobilistico, fai da te, idraulica

Specifiche meccaniche

Materiali	HSS
------------------	-----



RS Stock No.	Type	Thread Size	Pitch (mm)
152-299	Straight Flute, Taper	M4	0.7
152-300	Straight Flute, Taper	M5	0.8
152-536	Straight Flute, Taper	M6	1.0
152-316	Straight Flute, Taper	M4	0.7
152-479	Straight Flute, Taper	M5	N/A