



Harmony XB5, 非照光按鈕頭, 平頭安裝, 無帽

ZB5FH0

主要訊息

產品範圍	Harmony XB5
產品或元件類別	非照光按鈕頭
設備短名稱	ZB5F
產品相容性	ZBYF... ZBZF32 ZBZF33 ZB5AZ
擋板材料	深灰色塑膠
安裝直徑	30.5 mm
頭部類別	嵌入式
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	推壓
操作員配置	無帽

補充訊息

CAD總寬度	37 mm
CAD總高度	37 mm
CAD總深度	30 mm
淨重	0.03 kg
機械耐久性	500000 周
電氣構成代碼	C11 3 單個 前面安裝 C15 1 單個 前面安裝 SF1 3 單個 前面安裝 C9 3 單個 前面安裝

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級II 符合 IEC 60536

此圖為產品外觀圖，並非實際產品圖。產品實際外觀請參閱產品說明書。

IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 IP69 符合 IEC 60529 IP69K 符合 ISO 20653 方式13 符合 UL 50 E 方式12 符合 UL 50 E 方式4 符合 UL 50 E 類別4X 符合 UL 50 E
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
IK防護等級	IK03 conforming to IEC 50102
標準	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 JIS C8201-1
產品認證	UL認證 CSA
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 25 gn (持續時間 = 6 ms) 每個軸上1000次衝擊 符合 IEC 60068-2-27
抗振	5 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 峰值2毫米 (f= 2...10 Hz) 符合 IEC 60068-2-6

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.3 cm
Package 1 Width	5.3 cm
Package 1 Length	5.5 cm
Package 1 Weight	23.0 g

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)