



DOL-0612G15M075KM0

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
DOL-0612G15M075KM0	2022548

其他設備結構與配件 → www.sick.com/

詳細技術資料

技術資料


配件組	插頭與電纜線
配件系列	電纜線
A接頭種類	母接頭, M26, 12-Pin, 直式
B接頭種類	開放式電纜線端
接線模組	開放式電纜線端
插頭材質	PET
插頭顏色	灰色, 銀色
電纜線	15 m, 12蕊, PVC
護套材質	PVC
護套顏色	黑色
電纜線直徑	10 mm
導體截面積	0.75 mm ²
屏蔽	無屏蔽
額定電壓	≤ 60 V AC/DC
電流負載能力	5 A
信號種類	感測器/促動器電纜線
認證	UL – Approbation Style 2464
IP等級	IP65 (EN 60529)
工作溫度	
彈性使用	–5 °C ... +80 °C
固定敷設	–30 °C ... +80 °C
接頭	–40 °C ... +90 °C

分類

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304
ECl@ss 9.0	27060304

ECI@ss 10.0	27060304
ECI@ss 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

尺寸圖 (尺寸 (mm))



- ① 棕色
- ② 藍色
- ③ 灰色
- ④ 玫瑰色
- ⑤ 紅色
- ⑥ 黃色
- ⑦ 白色
- ⑧ 紅色/藍色
- ⑨ 黑色
- ⑩ 紫色
- ⑪ 灰色/玫瑰色

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com