




# Fiche technique

FRANCAIS



**Application :** le boîtier mural industriel convient pour abriter l'équipement électronique et électrique dans les environnements exigeants, dans lesquels ils risquent d'être exposés à de fréquents lavages au tuyau ou à des conditions humides.

**Alimentation :** inclut boîtier et platine de montage de porte, système de verrouillage simple, plaque de presse-étoupe, joint d'étanchéité et accessoires de fixation.

**Configuration standard :** finition peinture à revêtement poudré en polyester époxy, texturée


**Couleur :** RAL7032

**Degré de protection :** IP66

**Contre les impacts mécaniques :** IK10

**Epaisseur :** boîtier et porte en tôle d'acier 1,2 mm ou 1,5 mm

**Platine de montage :** acier zingué 1,5 mm ou 2 mm



Code commande	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Epaisseur de corps et porte (mm)	Epaisseur de platine de montage (mm)
775-5817	Double verrouillage	600	400	200	1,2	1,5
775-5338	Double verrouillage	600	400	210	1,2	1,5
775-5347	Double verrouillage	600	400	300	1,2	1,5
775-5811	Double verrouillage	600	500	200	1,2	1,5
775-5820	Double verrouillage	600	600	200	1,2	1,5
775-5340	Double verrouillage	600	600	210	1,2	1,5
775-5344	Double verrouillage	600	600	300	1,2	1,5
775-5353	Double verrouillage	600	600	400	1,2	1,5
775-5823	Double verrouillage	700	500	200	1,2	1,5
775-5356	Double verrouillage	700	500	260	1,2	1,5
775-5827	Double verrouillage	800	600	200	1,5	2
775-5350	Double verrouillage	800	600	210	1,5	2
775-5362	Double verrouillage	800	600	300	1,5	2
775-5369	Double verrouillage	800	600	260	1,5	2