



Gaine thermorétractable 2:1 - Paroi fine

- **TF21 - Flexible et colorée**

Par son adaptabilité, la TF21 peut être utilisée pour de très nombreuses applications telles que l'isolation électrique, la protection mécanique et le marquage.

Principales caractéristiques

- Gaine polyoléfine à paroi fine flexible
- Rétreint rapide et basse température de rétreint
- Répond et surperforme de nombreux standards industriels
- Grande variété et diversité de couleurs et de tailles
- Imprimable
- Retardateur de flamme et listé UL224 VW1



TF21 - disponible dans une large gamme de couleurs et dimensions.

Pour plus d'informations sur les générateurs d'air chaud, voir page 317/318.

Disponible également en manchons sur demande.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rétreint	2:1
Températures d'utilisation	-55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+90 °C
Variation longitudinale	+/-5%
Rigidité diélectrique	37 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible ASTM D876
Homologations	CSA, JAR/FAR 25.853, NF F 00-608, SAE-AMS-DTL-23053/5 Classe 1, UL224 125 °C 600V VW-1



Gaine thermorétractable 2:1


RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø expansé D min.	Ø max. après rétreint d	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau (m)	Couleur	Article
TF21-1.2/0.6	1,2	0,6	0,41	100 m	Blanc (WH)	309-20129
	1,2	0,6	0,41	100 m	Bleu (BU)	309-20126
	1,2	0,6	0,41	100 m	Jaune (YE)	309-20124
	1,2	0,6	0,41	100 m	Rouge (RD)	309-20122
	1,2	0,6	0,41	300 m	Noir (BK)	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	0,8	0,43	100 m	Blanc (WH)	309-20169
	1,6	0,8	0,43	100 m	Bleu (BU)	309-20166
	1,6	0,8	0,43	100 m	Jaune (YE)	309-20164
	1,6	0,8	0,43	100 m	Rouge (RD)	309-20162
	1,6	0,8	0,43	300 m	Noir (BK)	309-10160
TF21-2.4/1.2	2,4	1,2	0,51	100 m	Blanc (WH)	309-20249
	2,4	1,2	0,51	100 m	Bleu (BU)	309-20246
	2,4	1,2	0,51	100 m	Jaune (YE)	309-20244
	2,4	1,2	0,51	100 m	Rouge (RD)	309-20242
	2,4	1,2	0,51	100 m	Vert/jaune (GNYE)	309-40247
	2,4	1,2	0,51	300 m	Noir (BK)	309-10240

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Gaine thermorétractable 2:1 - Paroi fine

- TF21 - Flexible et colorée



Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé D min.	Ø max. après rétreint d	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau (m)	Couleur	Article
TF21-3.2/1.6	3,2	1,6	0,51	100 m	Blanc (WH)	309-20329
	3,2	1,6	0,51	100 m	Bleu (BU)	309-20326
	3,2	1,6	0,51	100 m	Jaune (YE)	309-20324
	3,2	1,6	0,51	100 m	Rouge (RD)	309-20322
	3,2	1,6	0,51	100 m	Vert/jaune (GNYE)	309-40327
	3,2	1,6	0,51	300 m	Noir (BK)	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	2,4	0,51	60 m	Blanc (WH)	309-50489
	4,8	2,4	0,51	60 m	Bleu (BU)	309-50486
	4,8	2,4	0,51	60 m	Jaune (YE)	309-50484
	4,8	2,4	0,51	60 m	Rouge (RD)	309-50482
	4,8	2,4	0,51	60 m	Vert/jaune (GNYE)	309-50487
	4,8	2,4	0,51	300 m	Noir (BK)	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	3,2	0,64	60 m	Blanc (WH)	309-50649
	6,4	3,2	0,64	60 m	Bleu (BU)	309-50646
	6,4	3,2	0,64	60 m	Jaune (YE)	309-50644
	6,4	3,2	0,64	60 m	Rouge (RD)	309-50642
	6,4	3,2	0,64	60 m	Vert/jaune (GNYE)	309-50647
	6,4	3,2	0,64	300 m	Noir (BK)	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	4,8	0,64	50 m	Blanc (WH)	309-20959
	9,5	4,8	0,64	50 m	Bleu (BU)	309-20956
	9,5	4,8	0,64	50 m	Jaune (YE)	309-20954
	9,5	4,8	0,64	50 m	Rouge (RD)	309-20952
	9,5	4,8	0,64	50 m	Vert/jaune (GNYE)	309-50957
	9,5	4,8	0,64	150 m	Noir (BK)	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	6,4	0,64	50 m	Blanc (WH)	309-21279
	12,7	6,4	0,64	50 m	Bleu (BU)	309-21276
	12,7	6,4	0,64	50 m	Jaune (YE)	309-21274
	12,7	6,4	0,64	50 m	Rouge (RD)	309-21272
	12,7	6,4	0,64	50 m	Vert/jaune (GNYE)	309-41277
	12,7	6,4	0,64	100 m	Noir (BK)	309-11270
TF21-19.0/9.5	19,1	9,5	0,76	50 m	Blanc (WH)	309-11909
	19,1	9,5	0,76	50 m	Bleu (BU)	309-11906
	19,1	9,5	0,76	50 m	Jaune (YE)	309-11904
	19,1	9,5	0,76	50 m	Noir (BK)	309-11900
	19,1	9,5	0,76	50 m	Rouge (RD)	309-11902
	19,1	9,5	0,76	50 m	Vert/jaune (GNYE)	309-11907

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Gaine thermorétractable 2:1 - Paroi fine

- TF21 - Flexible et colorée



Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé D min.	Ø max. après rétreint d	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau (m)	Couleur	Article
TF21-25.4/12.7	25,4	12,7	0,89	50 m	Blanc (WH)	309-12549
	25,4	12,7	0,89	50 m	Bleu (BU)	309-12546
	25,4	12,7	0,89	50 m	Jaune (YE)	309-12544
	25,4	12,7	0,89	50 m	Noir (BK)	309-12540
	25,4	12,7	0,89	50 m	Rouge (RD)	309-12542
	25,4	12,7	0,89	50 m	Vert/jaune (GNYE)	309-12547
TF21-38.0/19.0	38,1	19,1	1,02	60 m	Blanc (WH)	309-13819
	38,1	19,1	1,02	60 m	Bleu (BU)	309-13816
	38,1	19,1	1,02	60 m	Jaune (YE)	309-13814
	38,1	19,1	1,02	60 m	Noir (BK)	309-13810
	38,1	19,1	1,02	60 m	Rouge (RD)	309-13812
	38,1	19,1	1,02	60 m	Vert/jaune (GNYE)	309-13817
TF21-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	60 m	Blanc (WH)	309-15089
	50,8	25,4	1,14	60 m	Bleu (BU)	309-15086
	50,8	25,4	1,14	60 m	Jaune (YE)	309-15084
	50,8	25,4	1,14	60 m	Noir (BK)	309-15080
	50,8	25,4	1,14	60 m	Rouge (RD)	309-15082
	50,8	25,4	1,14	60 m	Vert/jaune (GNYE)	309-15087
TF21-76.0/38.0	76,2	38,1	1,27	30 m	Blanc (WH)	309-17609
	76,2	38,1	1,27	30 m	Bleu (BU)	309-17606
	76,2	38,1	1,27	30 m	Jaune (YE)	309-17604
	76,2	38,1	1,27	30 m	Noir (BK)	309-17600
	76,2	38,1	1,27	30 m	Rouge (RD)	309-17602
TF21-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	15 m	Blanc (WH)	309-11029
	101,6	50,8	1,40	15 m	Bleu (BU)	309-11026
	101,6	50,8	1,40	15 m	Jaune (YE)	309-11024
	101,6	50,8	1,40	15 m	Noir (BK)	309-11020
	101,6	50,8	1,40	15 m	Rouge (RD)	309-11022

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques,
merci de vous référer à l'Annexe.