

附件
WEW 35/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

订货数据

类型	WEW 35/2
订货号	1061200000
版本	附件, 固定块
GTIN (EAN)	4008190030230
最小包装数	100 个

数据页

附件 WEW 35/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	8 mm	高度	56 mm
最低安装高度	47 mm	深	46.5 mm
净重	15.31 g		

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装指导 类型	直接安装 用于端子	安装方式	旋紧的
------------	--------------	------	-----

可压接导线(额定联接)

最小拧紧力矩	0.5 Nm	最大拧紧力矩	1 Nm
--------	--------	--------	------

尺寸

静差 TS 35	28 mm
----------	-------

材料参数

材料	PA 66 GF 30	颜色	深褐
阻燃等级符合 UL 94	HB		

系统特征值

产品系列	附件	安装导轨	TS 35
------	----	------	-------

分类

ETIM 3.0	EC001041	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-08-10-03	eClass 6.2	27-08-10-03
eClass 7.1	27-08-10-03		

认证

ROHS	一致
------	----

下载

STEP	.\WEW 35_2 1061200000.stp
3D 模型	