

HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - 保护盖

1424850

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424850>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖 B32，适用双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 24.8 mm，开槽连接块: 无，标准，带绳链



商业数据

订货号	1424850
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
目录页面	页码655 (C-2-2019)
GTIN	4055626382555
单件重量（含包装）	92.26 g
单件重量（不含包装）	92.26 g
原产地	CN

HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - 保护盖

1424850

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424850>




技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
应用	标准
类型	B32
配有固定绳	是
密封	无

尺寸

尺寸图	
宽度	88.5 mm
高度	24.8 mm
长度	99 mm

材料规格

标识材料 保护盖	PA
保护盖板材料	PA

机械特性

机械参数

锁紧类型	针脚
------	----

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

安装

组装说明	塑料保护盖用于暂时的保护
------	--------------

HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - 保护盖


1424850

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424850>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - 保护盖



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424850>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424850>

DNV

认证ID: TAE000037S

HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - 保护盖



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424850>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - 保护盖



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424850>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn