

# AlphaShield - S2200

## Combinaison chimique à durée d'utilisation limitée - type 5/6

L'Alphashield 2200 est une combinaison de travail à durée d'utilisation limitée, à couture liée, fabriquée à partir de polypropylène et de polyéthylène. Elle est conçue pour protéger les intervenants contre les substances dangereuses ou les produits et processus sensibles contre la contamination.

### Caractéristiques

- ▲ Laminé léger en polyéthylène microporeux (PE)
- ▲ Couture liée pour une protection et une solidité accrues
- ▲ Fermeture à glissière bidirectionnelle sur le devant avec rabat-tempête refermable
- ▲ Le passe-pouce assure que la protection du bras reste en place lorsque le bras est levé
- ▲ Taille élastiquée pour un ajustement confortable
- ▲ Chevilles et poignets élastiqués



### Certifications

CAT III	EN 1073-2:2002	EN 13034:2005 +A1:2009	EN 14126:2003 +AC:2004	EN 13982-1:2004 +A1:2010	EN 1149-5: 2018
					

### Secteurs et applications appropriés

#### Secteurs d'activité

- ▲ Produits chimiques
- ▲ Production alimentaire
- ▲ Secteur manufacturier

- ▲ Automobile
- ▲ Services publics

#### Applications

- ▲ Entretien des exploitations agricoles
- ▲ Risques biologiques
- ▲ Manutention et conditionnement de produits chimiques

- ▲ Salle blanche
- ▲ Génie électrique et maintenance
- ▲ Peinture et finition

#### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747



# AlphaShield - S2200

Combinaison chimique à durée d'utilisation limitée - type 5/6

## Informations de commande

<b>S</b>	PDS2B/HS2200/WH1
<b>M</b>	PDS2B/HS2200/WH2
<b>L</b>	PDS2B/HS2200/WH3
<b>XL</b>	PDS2B/HS2200/WH4
<b>XXL</b>	PDS2B/HS2200/WH5
<b>XXXL</b>	PDS2B/HS2200/WH6

## Informations sur le produit

<b>Couleur</b>	Blanc / Orange
----------------	----------------

## Informations supplémentaires

### Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

### Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

### Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747

**Globus Group**, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM  
**Globus EMEA FZE**, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES  
**Globus Americas LLC**, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.  
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 25/03/2025

