



**KH10**

Douille à billes

Douille à billes KH..., série compacte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, conservé et regraissable

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	10
-----------	----

dimensions principale & données de performance

F_w	10 mm	Diamètre arbre
D	17 mm	Diamètre extérieur
L	26 mm	Longueur
C_{min}	510 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	370 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	590 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	520 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	14 g	Poids

Cotes de montage

J_{L4}	6 mm
N_2	2,5 mm