

# 26 26 200


## Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)



- Pointes de précision élastiques et très résistantes
- Becs demi-ronds longs
- Intérieur des mâchoires strié
- Avec tranchants pour fils mi-durs de 3,2 mm de diamètre et durs de 2,2 mm de diamètre
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs passes



Réf.	26 26 200
EAN	4003773022855
Pince	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Tête	
Forme	2
Norme sur l'isolation	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm	3,2
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	73,0
Dimensions de l'angle °	40
dimension nominale	200 mm
Longueur mm	200
Poids net g	204



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

