

R 15-egw



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 000 0122
规格	R 15-egw
浩亭电子目录	https://harting.com/09150000122

标识

类别	上壳/底座
系列	R 15
上壳/底座类型	螺钉安装底座
上壳/底座介绍	弯式

版本

锁定类型	螺钉锁扣
------	------

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	铝
材料(密封件)	NBR
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有

材料特性

REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	10
净重	87.54 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021624
eCl@ss	27440224 圆形连接器外壳
ETIM	EC003556
UNSPSC 24.0	39121405