

P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头

3046508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝插头，更换G型保险丝前，先从底座端子上拆下保险丝插头。，额定电流: 10 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 6.3 x 32，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

优势

- 大面积的标识系统备选
- 保险丝两侧均带测试插孔
- 带双极性故障指示灯
- 用于过载/短路保护

商业数据

订货号	3046508
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码414 (C-1-2019)
GTIN	4046356113120
单件重量（含包装）	6.57 g
单件重量（不含包装）	6.57 g
原产地	PL

P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头



3046508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>

技术数据

说明

操作注意事项	更换G型保险丝前，先从底座端子上拆下保险丝插头。
--------	--------------------------

产品属性

产品类型	保险丝
电位	1

绝缘特性

污染等级	3
------	---

电气特性

保险丝	G / 6.3 x 32
LED电压范围	12 V DC ... 30 V DC
LED电流范围	0.31 mA ... 0.95 mA

输入数据

LED电压范围	12 V DC ... 30 V DC
---------	---------------------

连接数据

标称电流	10 A (电流取决于所用的保险丝)
最大负载电流	10 A (电流取决于所用的保险丝)

尺寸

宽度	8.2 mm
高度	40 mm
深度	27 mm
长度	40 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过

P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头



3046508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>

烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过
-------------------------	----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头




3046508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>

图纸

应用图



多个保险丝端子并列组合，
由5个保险丝端子组成


P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头



3046508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>

应用图



带单个保险丝端子的组合，
由一个保险丝端子以及4个直通端子组成


P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头

3046508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>



电路图



P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头



3046508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>

 CSA 认证ID: 2030668	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	24 V	10 A	-	-

 EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00714
--

 cULus认证 认证ID: E60425
--

 cULus认证 认证ID: E60425
--

 cULus认证 认证ID: E60425
--

P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头



3046508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头



3046508
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046508>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn