



Pushing Performance
Since 1945

Han3A RJ45 10G Cat6A PFT 8p with cover



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 215 1562
规格	Han3A RJ45 10G Cat6A PFT 8p with cover
浩亨电子目录	https://harting.com/09452151562

标识

类别	连接器
系列	RJ45
原件	面板安装
规格	直式，带自动关闭保护盖
特点	适用于所有 PoE 版本

版本

尺寸	3 A
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8
固定	可螺栓固定到盖板上

技术参数

传输特性	Cat. 6 E 级，到 250 MHz
数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP67



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	灰色
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(a) / 6(a)-I : 铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素，镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素，含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中，含铅量高达 0.2%
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	115.035 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140059719
eCl@ss	27440113 矩形连接器 (套)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408