



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 02:55:27 UTC

SCHAFFLER




## KSR25-B0-08-10-19-08

Pignon tendeur de chaîne

Pignons tendeurs de chaînes KSR..-B0,  
pignon en acier ou en acier fritté

### Information technique



#### dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
d	0,018 mm	Tolérance supérieure
d	0 mm	Tolérance basse
C 1	7 mm	Épaisseur roue dentée
D 0	77,1 mm	Diamètre primitif (denture)
D k	82,5 mm	Diamètre extrémité (denture)
≈m	0,29 kg	Poids

#### Cotes de montage

p	≈ 12,7 mm	Roue dentée
z	19	Nombre de dents
x		Chaine ISO
x		Chaine ANSI
W	M6 X 0,75 mm	Largeur entre plats



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 02:55:27 UTC

SCHAFFLER

### Dimensions

C 2	1,1 mm	Largeur du chanfrein
D	52 mm	Diamètre extérieur
B 1	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
C	15 mm	Largeur, bague extérieure
d 3	37,3 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
d 3	37,3 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique
W	3 mm	Largeur entre plats
B 1	31 mm	Largeur du collier de blocage