



EN 420



4X43D



MASTERBLACK

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE POZIOM D



	EN388:2016
Odporność na przetarcie: Odporność na przecięcie: Odporność na rozdarcie: Odporność na przekłucie : Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 :	POZIOM : X D

Rozmiary	Pakowanie
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 par w worku 200 par w kartonie



BHP Kategoria II

Dziane bezszwowe rękawice o uigleniu 13, wykonane w 100% z wysokiej gęstości włókien polietylenowych, włókna mineralnego oraz 100% czarnego, teksturowanego poliamidu.

Powleczone w technologii CLEAN PU® w części chwytnej oraz na końcówkach palców czarnym poliuretanem.

Elastyczny ściągacz.

Dostępne w wersji ESD/Screentech : MASTERBLACK/SD.

ZALETY PRODUKTU

- CHWYT**
- KOMFORT**
- WYTRZYMAŁOŚĆ**

SEKTORY

- Przemysł samochodowy
- Produkcja i przetwórstwo szkła
- Produkcja i przetwórstwo metali
- Produkcja i przetwórstwo gumy
- Przemysł maszynowy i utrzymanie ruchu
- Budownictwo oraz konstrukcje

LEBON International S.à.r.l

Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Website : www.lebonprotection.com

TEL : +352 26 49 36 07

FAX : +352 26 49 35 35

Poland OFFICE

Legionów 26/28, building A
43-300 Bielsko-Biała, Poland

Website : www.lebonprotection.com

TEL : +48 33 486 62 72