



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo di prodotto o componente	Selettore
Nome abbreviato	K
Tipo di operatore	Ad impulso
Profilo operatore	Nero gloved hand knob

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo cromato
Diametro di montaggio	30 mm
Informazioni posizione operatore	3 posizioni
Tipo e composizione contatti	2 NO + 2 NC
Connessioni - morsetti	Screw-clamp terminals 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² IEC 60947-1
Tipologia del prodotto	Prodotto completo

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificazioni prodotto	CE UL listed file E42259 CCN NKCR CSA LR24590 class 3211 03

Sostenibilità dell'offerta

RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0921 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti