



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Home
Type de produit ou équipement	Borne de recharge
Nombre de pôles	1P + N
Mode d'installation	Mural
Type d'offre	Basic
Max power	7,4 kW 32 A 230 V
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Socle de prise T2 avec obturateur surface avant
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Rated supply voltage	230 V CA 50 Hz +/- 10 %
Système de mise à la terre	TT TN-S
Nombre d'entrées	1
Type d'entrée	French electronic TIC electricity meter pour gestion dynamique de l'énergie French electronic TIC electricity meter pour charge différée
Type de commande	Rouge 1 arrêt d'urgence, fonction : 1 bouton-poussoir
Signalisation locale	Rouge, vert et bleu 1 LED, fonction : indicateur d'état
Type de protection	Protection différentielle
Hauteur	409 mm
Largeur	282 mm
Profondeur	148 mm
Poids	4,5 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Normes	EN 61851 CEI 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Certifications du produit	CE UKCA
Courant d'alimentation maximum	32 A

Environnement

Degré de protection IP	IP54 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,300 cm
Largeur de l'emballage 1	39,500 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,240 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	106,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	99,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------