

SPÉCIFICATION B80P

Type de batterie	LiFePO ₄
Capacité	806Wh
Température de charge	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de décharge	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Dimension	290 x 200 x 230mm
Poids net	9.8kg

Sortie CC

Port allume-cigare *1	Puissance	120W
	Tension	12V
	Courant	10A
USB-A *1	Sortie	18W, 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C *1	Sortie	5V/9V/12V/15V/20VDC/3A 20VDC/5A

Entrée PV/CC

Puissance	200W
Tension	12V~28.8V
Courant	8.2A±0.3A

Conformité et certification

Conformité	NA: UL, FCC, TSCA+CA65, DOE+CEC+NRCAN EU: CB+IEC, CE, RoHS, REACH UK: UKCA JP: PSE KR: KCC AUS: RCM MX: NOM
Classement IP	IP65

* Les spécifications sont sujettes à changement.

Shenzhen Poweroak Newener Co.,Ltd

19F, Block A, Kaidar Bldg., No.168 Tongsha Rd., Nanshan Dist., Shenzhen, Guangdong, China

www.bluetti.com

feedback@poweroak.net

0752-5192099

© 2023 Shenzhen Poweroak Newener Co.,Ltd All Rights Reserved.

BLUETTI ENERGY FRANCE SARL

sales.fr@bluetti.com

+33-784711486

f @Bluetti Europe

d @bluettipower

i @bluetti_europe

v @BLUETTIOfficial



FR-V10



BLUETTI AC60P

Station électrique portable extensible de 600 W

Libérer les possibilités de plein air



Étanche à l'eau



Étanche à la poussière

Centrale électrique résistante à l'eau et à la poussière classée IP65



Flexible

504Wh-2116Wh
Capacité personnalisable



Puissant

Ajout de la charge sans fil pour
s'adapter à tous les modes de charge

LiFePO₄

Sûr

Batterie lithium fer phosphate
Garantit la sécurité électrique



Exquis

Conception mini unique
Un esprit outdoor élégant



Entrée solaire maximale de 200 W



L'apport solaire maximum de 200W
Capacité de batterie supplémentaire
pour l'extérieur



Intelligent

Télécommande via l'APPLI
Convivial et pratique

Conçu pour les aventures en plein air, l'AC60P est un générateur solaire tout temps, fournissant une puissance de 600 W à partir de sa batterie LFP de 504 Wh, qui peut être étendue à 2116 Wh en ajoutant deux packs B80. Avec une charge ultra rapide, vous pouvez rester alimenté pendant de longues périodes dans la nature.



SPÉCIFICATION AC60P

Entrée maximale	600W
Capacité	504Wh
Température de charge	0°C to 40°C
Température de décharge	-20°C to 40°C
Dimensions	290 x 205 x 234mm
Poids net	8.6kg
Tension de sortie CA	JP: 100V US: 120V EU/UK: 230V AU: 240V
Courant de sortie CA	JP: 6A US: 5A EU/UK: 2.6A AU: 2.5A
Fréquence de sortie CA	50/60Hz

Sortie CC

Port allume-cigare *1	Tension	12V
	Puissance	120W
USB-A *2	Tension	5V
	Courant	3A
Type-C *1	Sortie	5V/9V/12V/15V/20VDC/3A 20VDC/5A
Port de charge sans fil *1	Puissance	15W

Entrée CC

Entrée maximale	200W
Tension	12V~28V
Courant	8.2A

*Les spécifications sont sujettes à changement sans notification