

CARACTERISTIQUES

- Extrêmement flexible, résistant à la coupe et à l'abrasion
- Sans silicone
- Idéal pour les lignes de commande pneumatique et de transfert de produits chimiques
- Plage de températures : -50 à +55 °C.
- Faible perméabilité au gaz

Tuyau à air RS Pro en polyuréthane bleu 4 x 30 m Série

RS code commande : 774-7009



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les flexibles pneumatiques de cette gamme RS PRO sont parfaitement adaptés au transfert d'air, de gaz ou de fluide. Ces flexibles possèdent une excellente résistance aux petites imperfections, telles que les abrasions, les coupures ou les nœuds. Chaque flexible est fabriqué dans un matériau en polyuréthane, typiquement utilisé pour les applications comprenant des produits chimiques ou des fluides dangereux. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

Couleur	Bleu
Matériau	Base d'ester en polyuréthane US 98A.
Nombre de tubes	1
Fonctions spéciales	Extrêmement flexible
Application	Produits chimiques, Carburant, Huile, Eau

Spécifications mécaniques

Diamètre intérieur du tuyau	2.5mm
Diamètre extérieur du tuyau	4mm
Longueur	30m
Epaisseur de paroi	0.75mm
Dureté Shore - Echelle D	Shore A98 ±2

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Pression de fonctionnement maximale	13 bar
Température d'utilisation minimale	-40°C
Température d'utilisation maximale	+70 °C
Pression d'éclatement	39 bar



Article No	Hose ID / OD (mm)	Wall Thickness (mm)	Hose Length (M)	Color	W.P (bar)	B.P (bar)
7746996	2.5 / 4	0.75	30	Black	13	39
7747009	2.5 / 4	0.75	30	Blue	13	39
7747002	2.5 / 4	0.75	30	Green	13	39
7747006	2.5 / 4	0.75	30	Red	13	39
7747015	2.5 / 4	0.75	30	Yellow	13	39
7747018	2.5 / 4	0.75	30	Clear	13	39
7747012	4 / 6	1.00	30	Black	11	33
7747021	4 / 6	1.00	30	Blue	11	33
7747024	4 / 6	1.00	30	Green	11	33
7747028	4 / 6	1.00	30	Red	11	33
7747037	4 / 6	1.00	30	Yellow	11	33
7747030	4 / 6	1.00	30	Clear	11	33
7747034	5 / 8	1.50	30	Black	13	39
7747043	5 / 8	1.50	30	Blue	13	39
7747046	5 / 8	1.50	30	Red	13	39
7747040	5 / 8	1.50	30	Yellow	13	39
7747059	5 / 8	1.50	30	Clear	13	39
7747052	7.5 / 10	1.25	30	Black	8	24
7747056	7.5 / 10	1.25	30	Blue	8	24
7747065	7.5 / 10	1.25	30	Red	8	24
7747068	7.5 / 10	1.25	30	Clear	8	24
7747062	9 / 12	1.50	30	Black	7	21
7747071	9 / 12	1.50	30	Blue	7	21
7747074	9 / 12	1.50	30	Red	7	21
7747078	9 / 12	1.50	30	Clear	7	21