



Protection coupure

KRYTECH 851

Risque élevé - ISO D

Protection contre les coupures, absorption des chocs, durabilité et confort optimal pour les travaux de manutention lourde.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Haute protection coupure pour travailler en sécurité

Protection contre les chocs

- Absorption des chocs : zones spécifiques renforcées offrant une protection et un confort en toutes circonstances



Durabilité

- Durabilité dans le temps : Enduction durable, les gants restent propres grâce à leur résistance aux liquides, souplesse garantie même après avoir séché
- Pince renforcée entre le pouce et l'index avec un patch en nitrile



Productivité

- Excellent grip grâce à sa technologie spécifique



Protection de la peau

- Résistant à la graisse et l'huile pour une meilleure protection de la peau
- Sans substances nocives: sans DMF



Pratique

- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.

INDUSTRIES

- Industrie minière
- Métallurgie
- Industrie automobile

APPLICATIONS

- Manipulation de pièces lourdes avec risque de coupure
- Maintenance avec risque de coupure
- Découpe et emboutissage de plaques métalliques lourdes
- Manipulation de pièces mécaniques huileuses
- Manipulation de plaques métalliques lourdes
- Usinage de pièces lourdes
- Maintenance mécanique
- Assemblage de pièces lourdes
- Fabrication avec machine-outil
- Traitement du métal



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN 388



4X43DP

ISO 13997
17.6 N (1794 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



0075



Protection coupure

KRYTECH 851

Risque élevé - ISO D

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES			
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)			
4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
		Protection contre les chocs (optionnel)			
		Résistance à la coupure selon ISO 13997			
		Résistance à la perforation			
		Résistance au déchirement			
		Résistance à la coupure			
		Résistance à l'abrasion			

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Couleur	Noir, Orange
Longueur (cm)	25-28
Tailles	7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2895
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE