

71 02 200 T

KNIPEX CoBolt® Compacte boutensnijtangen met bevestigingshaak



- Met precisie snijkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard
- Verbeterd snijdvermogen
- Eenvoudig snijden van grote doorsneden door micro gestructureerde lemmer
- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken
- Tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen

60 % krachtbesparing in vergelijking met gewone kracht-zijnsnijtangen

De geniale overbrengingsmechaniek garandeert extreem gunstige hefboomverhoudingen bij zeer geringe wrijving. De snijkrachten liggen boven het 30-voudige van de toegepaste handkracht.

Artikel-nr.	71 02 200 T
EAN	4003773080046
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen
Type	0
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	5,2
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	4,0
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter) Ø mm	3,6
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø mm	6,0
Lengte mm	200
Gewicht netto g	375

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen