

特点

- 减少热损耗 - 起到隔热作用
- 减少灰尘或烟雾进入
- 良好的可见性可降低意外风险
- 由于 PVC 不会腐蚀，可持久使用
- 减少昆虫和鸟类干扰
- 每根胶带均随附固定的不锈钢悬挂夹
- 壁装支架 / 悬挂导轨提供 984 mm 尺寸条带

RS Pro 3M pvc 条带窗帘、 300mm x 3mm

RS 号: 325-0927



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 条带窗帘是固定在悬挂导轨上的长 pvc 。它们形成垂直窗帘、可安装在门道 TOP 这些 pvc 窗帘设计用于防止昆虫和碎屑进入开放式门口以及控制温度。

可用选项：

[325-0826](#) - pvc 带门、400 mm 宽 x 4 mm 厚 x 4 m 长

[325-0832](#) - pvc 带门、400 mm 宽 x 4 mm 厚 x 5 m 长

[325-0927](#) - pvc 带门、300 mm 宽 x 3 mm 厚 x 3 m 长

[325-0933](#) - pvc 带门、300 mm 宽 x 3 mm 厚 x 4 m 长

一般规格

curtain type	固定型
颜色	无色
材料	无镉 pvc
应用	外部散热分区；内部散热分区

机械规格

长度	3m
宽度	300mm
厚度	3mm