

# LUMINA

## A525POI040P41 TFR

EAN 4031582391367

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène  
, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

### Données techniques

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 40 mm          |
| Largeur de roue              | 6 mm           |
| Largeur de la roulette       | 38 mm          |
| Dimension de platine         | 38 x 38 mm     |
| Distance entre axe           | 28 x 28 mm     |
| Diamètre d'encombrement      | 72 mm          |
| Hauteur                      | 54 mm          |
| Résistance à la température  | - 10 / + 40 °C |
| Norme                        | EN_12528       |
| Poids                        | 0.056 kg       |
| Rayon d'encombrement         | 36 mm          |
| Dureté du bandage            | Shore D 65     |
| Capacité de charge dynamique | 30 kg          |
| Capacité de charge statique  | 60 kg          |

### Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |