

产品参数表

规格



工业以太网电缆，M12-RJ45接头，
长10M，2x2双绞线，26号线，符合
CE Lduty标准

TCSECL1M3M10S2

主要信息

产品系列	ConneXium
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
附件/独立安装部件类型	连接电缆
产品类型	用于IP67限位的以太网铜电缆
附件/独立安装部件指向	以太网 IP67 交换机
电缆长度	10 m

补充信息

适用范围	透明就绪 Modicon M340 自动化平台 Twido Ositrack RFID
电气连接	1 针型接头, M12 直 连接器 和 4 针 编码 D 1 针型接头, RJ45 直 连接器
导线材料	铜
净重	0.515 kg

环境

IP 等级	IP67
-------	------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	4.500 cm
包装1：宽度	22.500 cm
包装1：长度	22.500 cm
包装重量	429.000 g
包装2：包装单位类型	S04
包装2：包装单位数量	30
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	40.000 cm
包装2：长度	60.000 cm
包装2：毛重	13.603 kg

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

合同保修

保修单

18 months

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持